

発電機式絶縁抵抗計 / 2404 シリーズ



2404 ￥48,000(ケース付)
約 112 × 184 × 105mm 約 1.3kg

絶縁抵抗計

2404 シリーズは手廻し式発電機を内蔵した絶縁抵抗計で、高圧変圧器などの絶縁測定ができる2,000V/5,000M の高圧用までの定格が用意されています。

間けつ的な使用や、乾電池を入手しにくい地域での使用および遠隔地の無人設備の常備品などに最適です。

特長

絶縁抵抗 / 交流電圧 / 低抵抗測定 の 1 台 3 役

500 F.S.の低抵抗測定機能で変圧器のコイル抵抗、接地やケーブルの導通チェックができます(240415, 16 は除く)。

全定格ガード端子付き

指示が読取りやすいブラックスケール

耐衝撃性、耐熱性にすぐれたポリカーボネート樹脂ケース

仕様

定 格 :

形 名	定 格	交流電圧	抵 抗
240413	500V/100M	300V	500
240414	500V/1,000M	300V	500
240415	1,000V/2,000M	300V	なし
240416	2,000V/5,000M	300V	なし

許 容 差 : 第一有効測定範囲で指示値... ± 5% ,
第二有効測定範囲...指示値の ± 10% ,
0 および ...目盛長の 0.7% 以下 ,
交流電圧...最大指示値の 10% 以下 ,
抵抗...目盛長の 5% 以下

端子電圧 : 中央目盛値にて定格電圧の 90% 以上

ハンドル回転数 : 120rpm 以上

付 属 品 : ヒューズ...2本(内蔵)ただし240415, 16 は除く ,
携帯用ケース(B9634FF : ￥3,600) ,
取扱説明書...1部

注)測定リードは別売になります。(B9634FA : ￥1,000)