

自動式配電試験器 / 3207 シリーズ



3207 ¥90,000 (ケース付)
 約210×140×142mm 約2.3kg (本体)
 注) 付属の携帯用ケースは写真と一部異なります。

3207シリーズは自家用電気設備、配線や各種電気機器の保守点検用として必要な絶縁抵抗、接地抵抗、接地電圧、交流電圧、交流電流を1台で測定できるマルチタイプの配電試験器で、工場・ビル・店舗などの保守管理用として最適です。

特長

- 1台5役、管理が簡単です
- 持ち運びが便利な小形軽量タイプ
- 操作が簡単です

仕様

測定範囲: 絶縁抵抗...500V/100M (320721) または250V/50M (320722) 接地抵抗...0~15/150/1,500 接地電圧...0~30V 交流電圧...70~130/140~260/280~520V 交流電流...0~15/30/75/150/300A

項目	仕 様				
	絶 縁 抵 抗	接 地 抵 抗	接 地 電 圧	交 流 電 圧	交 流 電 流
定 格	500V/100M / 250V/50M	0~15 / 150 / 1,500	0~30V	70~130V / 140~260V / 280~520V	0~15 / 30 / 75 / 150 / 300
測定範囲	(要指定)				
測定方式	定電圧コンバータ方式	定電流インバータ方式	整流形	整流形サブレス方式	クリップ変流器整流形
許容差	第一有効測定範囲で指示値の±5% 第二有効測定範囲で指示値の±10% 目盛は目盛の長さの0.7%以下	最大目盛値の±3%	最大目盛値の±3%	最大目盛値の±1.5%	最大目盛値の±2.5%
目盛様式	三桁対数目盛(黒)	等分目盛(青)	等分目盛(青)	等分目盛(赤)	等分目盛(黒)
備 考	測定端子電圧は中央目盛にて定格電圧の90%以上	測定周波数1.8kHz	許容地電圧5V	50, 60Hz共用	
注意事項					
外形寸法	約210×140×142mm (かばんを含む)				
質 量	約2.3kg (かばんを含む)				
使用電池	乾電池R6P (SUM-3)8個				
付属品	乾電池 : R6P (SUM-3: 8個本体内置) 付属品収納袋: 布製ナップザック 絶縁抵抗・電圧測定用リード : 黒・朱各1本 (約1.5m) 接地抵抗測定用リード : 緑・黄・赤各1本 (約5,10,20m) 本体用カバン: 黒色肩掛式 接地抵抗測定用補助接地棒 : 銅製2本 (約32cm) 取扱説明書 : 1部 交流電流測定用クリップ変流器: B9103BA (リード約2m)				

...320721 ...320722