

2007年7月11日

お客様各位

横河電機株式会社  
通信・測定器事業部  
基本計測開発センターモジュール色 変更のご連絡

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当事業部は、2005年以降発売の新製品より、製品色を“スモークブルー”を基調として統一してきております。この色は「生命や希望」、「精度や信頼」及び「平和」を象徴しており、当事業部が目指して参りますビジネス・コンセプトを表しております。

皆様にご愛顧いただいております ScopeCorder シリーズ (DL750 / DL750P / SL1400) のモジュールにつきましては、この度発売を計画しております新製品 SL1000 の発売を契機に、下記のとおり、新色に変更させていただきますので、ご連絡申し上げます。

皆様方には、モジュール色の混在等で大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

また、新製品 SL1000 の製品概要につきましては、ご担当営業までお問合せ頂ければと思いますので、ご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

## 記

## 1. 新色へ変更のモジュール (11 機種) 及び、本体付属のモジュール用カバーパネル:

- ・ 701250 高速 10MS/s 12bit 絶縁モジュール
- ・ 701251 高速 1MS/s 16bit 絶縁モジュール
- ・ 701255 高速 10MS/s 12bit 非絶縁モジュール
- ・ 701260 高電圧 100kS/s 16bit 絶縁モジュール
- ・ 701261 ユニバーサルモジュール
- ・ 701262 ユニバーサルモジュール (AAF 付)
- ・ 701265 温度 / 高精度電圧モジュール
- ・ 701270 ひずみモジュール (NDIS)
- ・ 701271 ひずみモジュール (DSUB、シャント CAL 付)
- ・ 701275 加速度 / 電圧モジュール (AAF 付)
- ・ 701280 周波数モジュール
- ・ DL750、DL750P、及び SL1400 (モジュール用カバーパネル)

## 2. 変更時期:

- ・ 旧色のオーダ期限: 2007年7月13日 (金)
  - ・ 新色のオーダ開始: 2007年7月23日 (月)
- 旧色、新色とも同じ形名となっております。

以上