

Best Condition Plan 対応機種リスト

2011.04.01 現在

No.	分類	形名	品名	購入時対応		購入後対応
				可/否	BCP設定	
1	電圧電流発生器	765101	7651 プログラマブル直流電圧/電流源 (前面出力端子、GP-IB付き)	×	-	○(※1)
2		765111	7651 プログラマブル直流電圧/電流源 (背面出力端子、GP-IB付き)	×	-	○(※1)
3		GS210	GS210 直流電圧/電流源	○	オプション対応	○
4		GS211	GS211 直流電圧/電流源	○	オプション対応	○
5		765501	GS610 ソースメジャーユニット	○	オプション対応	○
6		765601	GS820 マルチチャネル ソースメジャーユニット (標準モデル)	○	オプション対応	○
7		765602	GS820 マルチチャネル ソースメジャーユニット (デジタル入出力搭載モデル)	○	オプション対応	○
8	CAL	255701	CA100 コンパクトキャリ	×	-	×
9	DMM	755501	7555 デジタルマルチメータ	○	オプション対応	○
10		756101	7561 デジタルマルチメータ	○	オプション対応	○
11		756201	7562 デジタルマルチメータ	○	オプション対応	○
12	温度測定器	756321	7563 デジタルマルチ温度計	○	オプション対応	○
13	抵抗測定器	755601	7556 デジタル抵抗計	○	オプション対応	○
14		755611	7556 デジタル抵抗計	○	オプション対応	○
15	圧力測定器	265302	MT10 ミニマノメータ (130kPa)	○	オプション対応	○
16		265303	MT10 ミニマノメータ (700kPa)	○	オプション対応	○
17		265304	MT10 ミニマノメータ (3000kPa)	○	オプション対応	○
18		767311	MT210 デジタル圧力計 (10kPa)	○	オプション対応	○
19		767313	MT210 デジタル圧力計 (130kPa)	○	オプション対応	○
20		767315	MT210 デジタル圧力計 (700kPa)	○	オプション対応	○
21		767316	MT210 デジタル圧力計 (3000kPa)	○	オプション対応	○
22		767317	MT210 デジタル圧力計 (130kPa abs)	○	オプション対応	○
23		767320	MT210 デジタル圧力計 (1kPa 差圧)	○	オプション対応	○
24		767321	MT210 デジタル圧力計 (10kPa 差圧)	○	オプション対応	○
25		767322	MT210 デジタル圧力計 (130kPa 差圧)	○	オプション対応	○
26		767323	MT210 デジタル圧力計 (700kPa 差圧)	○	オプション対応	○
27		767331	MT210F デジタル圧力計 (10kPa)	○	オプション対応	○
28		767333	MT210F デジタル圧力計 (130kPa)	○	オプション対応	○
29		767335	MT210F デジタル圧力計 (700kPa)	○	オプション対応	○
30		767336	MT210F デジタル圧力計 (3000kPa)	○	オプション対応	○
31		767337	MT210F デジタル圧力計 (130kPa abs)	○	オプション対応	○
32		767301	MT220 デジタル圧力計 (10kPa)	○	オプション対応	○
33		767303	MT220 デジタル圧力計 (130kPa)	○	オプション対応	○
34		767305	MT220 デジタル圧力計 (700kPa)	○	オプション対応	○
35		767306	MT220 デジタル圧力計 (3000kPa)	○	オプション対応	○
36	767307	MT220 デジタル圧力計 (130kPa abs)	○	オプション対応	○	
37	圧力発生器	767401	MC100 標準圧力発生器 (25kPaレンジモデル)	○	オプション対応	○
38		767402	MC100 標準圧力発生器 (200kPaレンジモデル)	○	オプション対応	○
39	波形発生器	705311	AG4100 任意波形発生器 (1ch)	×	-	○(※1)
40		705312	AG4100 任意波形発生器 (2ch)	×	-	○(※1)
41		705313	AG4100 任意波形発生器 (3ch)	×	-	○(※1)
42	ファンクションジェネレータ	706011	FG110 シンセサイズドファンクションジェネレータ	○	オプション対応	○
43		706012	FG120 シンセサイズドファンクションジェネレータ	○	オプション対応	○
44		706111	FG210 シンセサイズドファンクションジェネレータ	○	オプション対応	○
45		706112	FG220 シンセサイズドファンクションジェネレータ	○	オプション対応	○
46		706121	FG310 シンセサイズドファンクションジェネレータ	○	オプション対応	○
47		706122	FG320 シンセサイズドファンクションジェネレータ	○	オプション対応	○
48	タイムインターバルアナライザ	704430	TA120F デジタルジッターメータ	×	-	×
49		704610	TA220 デジタルジッターメータ	×	-	×
50		704510	TA720 タイムインターバルアナライザ	○	オプション対応	○
51	カウンタ	704111	TC110 ユニバーサルカウンタ	○	オプション対応	○
52		704112	TC120 ユニバーサルカウンタ	○	オプション対応	○

No.	分類	形名	品名	購入時対応		購入後 対応	
				可/否	BCP設定		
53	電力測定器	253710	PZ4000 パワーアナライザ	×	-	○	
54		253751	電力測定モジュール (電圧1000V/電流5A/電流センサ500mW)	×	-	○	
55		253752	電力測定モジュール (電圧1000V/電流5A及び20A/電流センサ500mW)	×	-	○	
56		253771	センサ入力モジュール	×	-	○	
57		760401	WT210 デジタルパワーメータ (1入力エレメント)	○	オプション対応	○	
58		760502	WT230 デジタルパワーメータ (2入力エレメント)	○	オプション対応	○	
59		760503	WT230 デジタルパワーメータ (3入力エレメント)	○	オプション対応	○	
60		760201	WT500 パワーアナライザ (1入力エレメント)	○	オプション対応	○	
61		760202	WT500 パワーアナライザ (2入力エレメント)	○	オプション対応	○	
62		760203	WT500 パワーアナライザ (3入力エレメント)	○	オプション対応	○	
63		760101	WT1600 デジタルパワーメータ (1~6入力エレメント)	×	オプション対応	○(※1)	
64		253101	WT2010 デジタルパワーメータ (1入力エレメント)	×	-	×	
65		253102	WT2030 デジタルパワーメータ (2入力エレメント)	×	-	×	
66		253103	WT2030 デジタルパワーメータ (3入力エレメント)	×	-	×	
67		760301	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ (1入力エレメント)	○	オプション対応	○	
68		760302	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ (2入力エレメント)	○	オプション対応	○	
69		760303	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ (3入力エレメント)	○	オプション対応	○	
70		760304	WT3000 プレシジョンパワーアナライザ (4入力エレメント)	○	オプション対応	○	
71		WT1801	WT1800 プレシジョンパワーアナライザ (1入力エレメントモデル)	○	オプション対応	○	
72		WT1802	WT1800 プレシジョンパワーアナライザ (2入力エレメントモデル)	○	オプション対応	○	
73		WT1803	WT1800 プレシジョンパワーアナライザ (3入力エレメントモデル)	○	オプション対応	○	
74		WT1804	WT1800 プレシジョンパワーアナライザ (4入力エレメントモデル)	○	オプション対応	○	
75		WT1805	WT1800 プレシジョンパワーアナライザ (5入力エレメントモデル)	○	オプション対応	○	
76		WT1806	WT1800 プレシジョンパワーアナライザ (6入力エレメントモデル)	○	オプション対応	○	
77		751521	電流センサユニット(三相用)	×	-	○	
78		751523	電流センサユニット(単相用)	×	-	○	
79		スコープコーダ	701210	DL750 スコープコーダ	○	オプション対応	○
80			701230	DL750P スコープコーダ	○	オプション対応	○
81			DL850	DL850 スコープコーダ	○	オプション対応	○
82			DL850V	DL850V スコープコーダ ビークルエディション	○	オプション対応	○
83	701240		SL1400 スコープコーダ ライト	○	オプション対応	○	
84	721120		SL1000 高速データ アクイジション ユニット	○	オプション対応	○	
85	720210		高速100MS/s 12ビット絶縁モジュール	○	オプション対応	○	
86	701255		高速10MS/s 12ビット絶縁モジュール	○	オプション対応	○	
87	701250		高速10MS/s 12ビット非絶縁モジュール	○	オプション対応	○	
88	701251		高速1MS/s 16ビット絶縁モジュール	○	オプション対応	○	
89	701260		高圧100kS/16ビット絶縁モジュール (RMS付)	○	オプション対応	○	
90	701261		ユニバーサルモジュール (電圧/温度; 2ch)	○	オプション対応	○	
91	701262		ユニバーサルモジュール (電圧/温度; AAF付, 2ch)	○	オプション対応	○	
92	701265		温度/高精度 電圧絶縁モジュール	○	オプション対応	○	
93	701270		ひずみモジュール (NDIS)	○	オプション対応	○	
94	701271		ひずみモジュール (DSUB、シャントCAL対応)	○	オプション対応	○	
95	701275		加速度/電圧モジュール (AAF付)	○	オプション対応	○	
96	701280		周波数モジュール	○	オプション対応	○	
97	720220		16CH 電圧入力モジュール	○	オプション対応	○	
98	720230		ロジック入力モジュール	○	オプション対応	○	
99	720240	CANバスモニタモジュール	○	オプション対応	○		
100	デジタル オシロスコープ	701605	DL1620 デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
101		701610	DL1640 デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
102		701620	DL1640L デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
103		701715	DL1720E デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
104		701725	DL1735E デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
105		701730	DL1740E デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
106		701740	DL1740EL デジタルオシロスコープ	×	-	○(※1)	
107		DL6054	DL6054 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
108		DL6104	DL6104 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
109		DL6154	DL6154 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
110		DLM6054	DLM6054 ミックスデジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
111		DLM6104	DLM6104 ミックスデジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
112		701450	DL7440 デジタルオシロスコープ (4ch 最大4MW メモリモデル)	○	オプション対応	○	
113		701460	DL7440 デジタルオシロスコープ (4ch 最大16MW メモリモデル)	○	オプション対応	○	
114		701470	DL7480 デジタルオシロスコープ (8ch 最大4MW メモリモデル)	○	オプション対応	○	
115	701480	DL7480 デジタルオシロスコープ (16ch 最大4MW メモリモデル)	○	オプション対応	○		

No.	分類	形名	品名	購入時対応		購入後 対応	
				可/否	BCP設定		
116	デジタル オシロスコープ	701307	DL9040 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
117		701308	DL9040L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
118		701310	DL9140 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
119		701311	DL9140L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
120		701312	DL9240 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
121		701313	DL9240L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
122		701320	DL9505L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
123		701321	DL9510L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
124		701330	DL9705L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
125		701331	DL9710L デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
126		710105	DLM2022 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
127		710110	DLM2024 ミックスド シグナル オシロスコープ	○	オプション対応	○	
128		710115	DLM2032 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
129		710120	DLM2034 ミックスド シグナル オシロスコープ	○	オプション対応	○	
130		710125	DLM2052 デジタルオシロスコープ	○	オプション対応	○	
131		710130	DLM2054 ミックスド シグナル オシロスコープ	○	オプション対応	○	
132		701351	SB5310 ビークル シリアルバス アナライザ	○	オプション対応	○	
133		701361	SB5710 ビークル シリアルバス アナライザ	○	オプション対応	○	
134		データコム	AQ1300	AQ1300 10G ETHERNET MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○
135			417322600	AE5501 トラフィック テスタミニ	○	オプション対応	○
136	417322900		AE5511 トラフィック テスタプロ	○	オプション対応	○	
137	417322901		AE5520 10/100BASE-T ユニット	○	オプション対応	○	
138	417322902		AE5521 1000BASE-X ユニット	○	オプション対応	○	
139	417322904		AE5522 10GBASE-X ユニット	○	オプション対応	○	
140	731010		AE5523 1000BASE-T ユニット	○	オプション対応	○	
141	731011	AE5524 1000BASE-X ユニット	○	オプション対応	○		
142	光パワーメータ	AQ1100A	AQ1100 OLTS MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○	
143		AQ1100B	AQ1100 OLTS MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○	
144		AQ1100D	AQ1100 OLTS MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○	
145		SU1004A	AQ2160-01 光パワーメータ	○	オプション対応	○	
146		SU1005A	AQ2160-02 光パワーメータ	○	オプション対応	○	
147		SU1007A	AQ4270-01 LD光源	○	オプション対応	○	
148		735201	TB200 光パワーメータ	○	オプション(特注)	○	
149	735221	センサヘッド	○	オプション(特注)	○		
150	フレーム コントローラ	810518900	AQ2201 フレームコントローラ	×	-	×	
151		810518920	AQ2202 フレームコントローラ	×	-	×	
152		735101	AQ2211 フレームコントローラ	○	オプション対応	○	
153		735102	AQ2212 フレームコントローラ	○	オプション対応	○	
154		810518901	AQ2200-111 DFB-LDモジュール	○	オプション対応	○	
155		810518904	AQ2200-136 TLSモジュール	×	オプション対応	○(※1)	
156		810518902	AQ2200-141 FP-LDモジュール	×	オプション対応	○(※1)	
157		810518903	AQ2200-142 DUAL FP-LDモジュール	×	オプション対応	○(※1)	
158		810518905	AQ2200-201 インタフェースモジュール	○	オプション対応	○	
159		810518908	AQ2200-211 センサモジュール	○	オプション対応	○	
160		735125	AQ2200-215 センサモジュール	○	オプション対応	○	
161		735122	AQ2200-221 センサモジュール	○	オプション対応	○	
162		810518906	AQ2200-231 光センサヘッド	○	オプション対応	○	
163		810518907	AQ2200-241 光センサヘッド	○	オプション対応	○	
164		735185	AQ2200-271 ORLモジュール	×	オプション対応	○(※1)	
165		810518915	AQ2200-311 ATTNモジュール	×	-	×	
166		735131	AQ2200-311A ATTNモジュール	○	オプション対応	○	
167		735133	AQ2200-331 ATTNモジュール	○	オプション対応	○	
168		735141	AQ2200-411 OSWモジュール	○	オプション対応	○	
169		735143	AQ2200-412 16ch OSWモジュール	○	オプション対応	○	
170	735142	AQ2200-421 OSWモジュール	○	オプション対応	○		
171	810518801	AQ2200-601 10Gbit/s BERTモジュール	×	オプション対応	○(※1)		
172	810518802	AQ2200-621 10Gbit/s オプティカルモジュレータ	○	オプション対応	○		
173	810518804	AQ2200-622 10Gbit/s オプティカルモジュレータ	○	オプション対応	○		
174	810518803	AQ2200-631 10Gbit/s オプティカルレシーバ	○	オプション対応	○		
175	735161	AQ2200-641 XFP I/F モジュール	○	オプション対応	○		
176	光可変減衰器	818404800	AQ3140 光可変減衰器	×	-	×	
177	白色光源	814210301	AQ4305 白色光源	○	オプション対応	○	

No.	分類	形名	品名	購入時対応		購入後 対応
				可/否	BCP設定	
178	光スペクトラム アナライザ	810804600	AQ6319 光スペクトラムアナライザ	×	-	○(※1)
179		810804300	AQ6331 光スペクトラムアナライザ	×	-	×
180		735301	AQ6370 光スペクトラムアナライザ	×	-	×
181		735302	AQ6370B 光スペクトラムアナライザ	×	-	○(※1)
182		AQ6370C	AQ6370C 光スペクトラムアナライザ	○	オプション対応	○
183		735303	AQ6373 光スペクトラムアナライザ	×	-	×
184		AQ6373	AQ6373 光スペクトラムアナライザ	○	オプション対応	○
185		735305	AQ6375 光スペクトラムアナライザ	×	-	×
186	AQ6375	AQ6375 光スペクトラムアナライザ	○	オプション対応	○	
187	OTDR	AQ1200A	AQ1200 OTDR MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○
188		AQ1200B	AQ1200 OTDR MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○
189		AQ1200C	AQ1200 OTDR MULTI FIELD TESTER	○	オプション対応	○
190		813920300	AQ7260 OTDR	×	-	○(※1)
191		813920304	AQ7261 SMFモジュール	×	-	○(※1)
192		813920303	AQ7264 SMFモジュール	×	-	○(※1)
193		735010	AQ7265 SMFモジュール	×	-	○(※1)
194		813920800	AQ7267 SMFモジュール	×	-	○(※1)
195		735012	AQ7267W3 SMFモジュール	×	-	○(※1)
196		735011	AQ7269 MMF/SMFモジュール	×	-	○(※1)
197		735020	AQ7270 OTDR (SM 1550nm)	×	-	○(※1)
198		735021	AQ7270 OTDR (SM 1650nm)	×	-	○(※1)
199		735022	AQ7270 OTDR (SM 1310/1550nm)	×	-	○(※1)
200		735023	AQ7270 OTDR (SM 1310/1550nm、高DR)	×	-	○(※1)
201		735024	AQ7270 OTDR (SM 1550/1625nm、高DR)	×	-	○(※1)
202		735025	AQ7270 OTDR (SM 1310/1490/1550nm)	×	-	○(※1)
203		735026	AQ7270 OTDR (SM 1310/1550/1625nm)	×	-	○(※1)
204		735027	AQ7270 OTDR (SM 1310/1550/1650nm)	×	-	○(※1)
205		735028	AQ7270 OTDR (SM 1310/1550/1625nm、高DR)	×	-	○(※1)
206		735029	AQ7270 OTDR (MM 850/1300nm)	×	-	○(※1)
207		735030	AQ7270 OTDR (MM 850/1300nm、SM 1310/1550nm)	×	-	○(※1)
208		735031	AQ7275 OTDR (SM SMI650nm、フィルタ付)	○	オプション対応	○
209		735032	AQ7275 OTDR (SM 1310/1550nm)	○	オプション対応	○
210		735033	AQ7275 OTDR (SM 1310/1550nm、高DR)	○	オプション対応	○
211		735034	AQ7275 OTDR (SM 1310/1550nm、高DR)	○	オプション対応	○
212	735035	AQ7275 OTDR (SMI310/1490/1550 nm)	○	オプション対応	○	
213	735036	AQ7275 OTDR (SMI310/1550/1625nm、フィルタ付)	○	オプション対応	○	
214	735037	AQ7275 OTDR (SM 1310/1550/1650nm)	○	オプション対応	○	
215	735038	AQ7275 OTDR (SMI310/1550/1650nm、フィルタ付)	○	オプション対応	○	
216	735040	AQ7275 OTDR (MM 850/1300nm、SM 1310/1550nm)	×	-	○(※1)	
217	735041	AQ7275 OTDR (MM 850/1300nm、SM 1310/1550nm)	○	オプション対応	○	
218	マルチメディア ディスプレイテスタ	329802	3298F マルチメディアディスプレイテスタ	×	-	×
219		329811	白黒センサ	×	-	×
220		329821	カラーセンサ	×	-	×
221	無線用測定器 /発生器	703155	VB8300 ベースバンド信号発生器	×	-	×
222		733016	VC200 携帯電話機テスタ	×	-	×
223		733013	VC210 携帯電話機テスタ	×	-	×
224		733014	VC220 携帯電話機テスタ	×	-	×
225		733015	VC230 携帯電話機テスタ	×	-	×
226		733020	VC3300 ワイヤレス コミュニケーション テスタ	×	-	×
227		703220	VG3000E デジタル変調信号発生器	×	-	×
228		703230	VG6000 デジタル変調信号発生器	×	-	×
229		703250	VG3100T ISDB-T 地上波デジタル放送信号発生器	×	-	×
230		703260	VN7100 広帯域変調アナライザ	×	-	×

※1:販売終了製品。単年保証(1年延長)のみ契約可能

r8(2011/01/28):①新規追加(WT1800シリーズ)、②販売終了識別

r9(2011/02/28):①新規追加(AQ6373,AQ6375,AQ1200B,AQ1200C)、②販売終了識別

r10(2011/04/01):①購入時対応(BCP設定)の設定を変更